



关断阀

HE-3-QS-1/2-U

产品代号: 153979

FESTO

该型号产品适用于真空.



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 双稳
气动连接, 气口 1	QS-1/2
气动连接, 气口 2	QS-1/2
驱动类型	手动
安装类型	通过通孔直接安装 线路安装 可选
标准额定流量	777.6 l/min
额定尺寸	4.7 mm
工作压力 MPa	-0.095 ... 1 MPa
工作压力	-0.95 ... 10 bar
环境温度	0 ... 60 °C
材料信息, 壳体	PBT-加强
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
排气功能	不可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
设计结构	活塞滑块
先导类型	直接
流动方向	不可逆
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
干净等级	ISO 等级 4
介质温度	0 ... 60 °C
产品重量	46 g
气动连接, 气口 3	非管道式
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR