


倒钩接头

N-3/8-P-6-MS

产品代号: 15633

FESTO

铜制



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 额定尺寸 | 4.5 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | 直列式结构 |
| 包装数量 | 10 |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大紧固扭矩 | 15 Nm |
| 产品重量 | 26 g |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 G3/8 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管内径6 mm |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 黄铜 |