


耳环安装件 SUA-12/16

产品代号: 157319

FESTO

用于气缸 ADVU, AEVU, 相应的双耳环安装件 LBN 或 LN, LSN.



技术参数

特性	值
尺寸	12/16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 90 °C
产品重量	22 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金
材料信息, 安装销	钢, 镀锌
材料信息, 轴套	弹簧钢
材料信息, 轴承	塑料的
材料信息, 螺丝	镀锌钢
材料信息, 锁	弹簧钢
材料信息, 轴	钢 带有防护镀层