


电接口

CPX-CTEL-4-M12-5POL

产品代号: 1577012

FESTO



技术参数

特性	值
协议	I-Port
外形尺寸W x L x H	(包括互连模块) 50 mm x 107 mm x 55 mm
产品重量	110 g
环境温度	-5 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65 IP67
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后)
最大直线长度	20 m
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA-加强 PC
LED 显示	I-Port状态/诊断 模块状态 负载电压状态 系统电源状态
诊断	通信故障 模块短路 面向模块的诊断 低电压
控制元件	DIL 开关
用于输入的最大地址容量	32 Byte
用于输出的最大地址容量	32 Byte
参数配置	诊断行为 每个通道的故障安全模式 每通道的强制 每个通道的闲置模式 模块参数 换刀模式
内部循环时间	每1个字节的用户数据需1 ms
附加功能	换刀模式
电连接	4x插座 5针 A编码 M12
工作电压范围 DC	18 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
标准工作电压时的内部电流消耗	Typ. 65 mA
能源不充足缓冲	10 ms
每通道输出的最大合成电流	4 x 1,6 A
每通道的最大电源	4 x 1,6 A
电绝缘通道 – 通道	否
电绝缘通道 – 内部总线	是的, 用于间接气源
设备接口的数量	4