


传感器测试器 SM-TEST-1

产品代号: 158481

FESTO

用于传感器和行程开关



技术参数

特性	值
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
环境温度	0 ... 40 °C
工作电压范围 DC	12 ... 20 V
电源	2粒 9V 电池
预备状态显示	绿色LED
防护等级	IP20
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L