

连接电缆

NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB

产品代号: 1585798

FESTO

适合与直线驱动器DFPI一同使用。



技术参数

特性	值
保护管长度	30 m
装配位置	任意
户外使用	C1 – 在不受天气影响的地方使用
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
相对空气湿度	5 - 100 % 冷凝
防护等级	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
环境温度	-20 ... 60 °C
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
电接口 1	直列式插头, 5 针
电接口 2	开放式末端, 5 芯
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
气动连接	用于气管外径 10 mm 用于气管外径 8 mm
电缆的最小弯折半径	100 mm
电缆结构	5 x 0,75 mm ²
产品重量	7,500 g
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
导管的材料信息	PA
材料信息, 保护管螺纹接头	PA
电缆护套的材料信息	PVC
密封件的材料信息	TPE