

# 紧凑型气缸


## EMMZ-10- -P-A-S6

产品代号: 158665


FESTO

静态时活塞杆伸出, 位置感测, 多种安装方式, 终端带弹性缓冲环

其它行程将根据需要提供。只有标准的行程长度 5, 10, 15 mm.



典型表现



## 技术参数

特性	值
行程	1 ... 15 mm
活塞直径	10 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
工作模式	单作用 拉的动作
设计结构	活塞 活塞杆 型材缸筒
位置检测	用于接近式传感器
派生型	耐热密封, 最高可承受 120°C
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
环境温度	-20 ... 120 °C
驱动器安装时的紧固扭矩	1 Nm +10 %
6 bar 时的理论作用力	30 N
6 bar 时的理论作用力, 进程	30 N
安装类型	可选 带通孔 具有内 (阴) 螺纹
气动连接	M3
材料信息, 盖	黄铜
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀