



圆形气缸

EG-4-20-PK-2

产品代号: 15888

FESTO

微型气动元件



技术参数

特性	值
行程	20 mm
活塞直径	4 mm
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	3.5 ... 7 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	4.9 N
弹簧回复力的理论最小值	1.5 N
弹簧回复力的理论最大值	2.6 N
产品重量	6 g
安装类型	带锁定螺母
气动连接	PK-2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	高合金钢
材料信息, 密封	TPE-U(PU)
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 缸筒	镀镍黄铜