


真空过滤器 VAF-PK-4

产品代号: 15889

FESTO

串联结构



技术参数

特性	值
额定尺寸	3 mm
装配位置	任意
过滤等级	50 µm
工作压力	-0.95 ... 0 bar
有关操作压力的注意事项	只适用于打开的真空系统
负压-0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)时的流量	70 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	6 g
安装类型	线路安装
气动连接	PK-4 带套筒螺母
材料信息, 联合螺母	POM
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	网格 PA
材料信息, 壳体	PA
喷射器脉冲适宜性	<= 8 bar