



圆形气缸 EG-6-15-PK-3

产品代号: 15893

FESTO

微型气动元件



技术参数

特性	值
行程	15 mm
活塞直径	6 mm
缓冲	在一端 不可调节
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
位置检测	无
派生型	单端活塞杆
工作压力	3 ... 7 bar
工作模式	单作用 推的动作
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	11.8 N
弹簧回复力的理论最小值	2 N
弹簧回复力的理论最大值	5.2 N
产品重量	20 g
安装类型	带锁定螺母
气动连接	PK-3
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	高合金钢
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 缸筒	高合金钢, 耐腐蚀