


连接电缆 KMP1-02-II-16-X

产品代号: 158992
将被停止供应的产品

电缆长度 1 到 99 m.

将停止供货的产品，
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
装配置	任意
工作电压范围 AC	<= 300 V
工作电压范围 DC	<= 250 V
许用的电流负载	4 A
防护等级	IP65
采用弹性电缆安装时的环境温度	5 ... 70 °C
环境温度	-30 ... 70 °C
电连接	72针 插头插座
电缆结构	80 x 0,75 mm ²
电缆直径	24 mm
安装类型	带夹紧带
外壳的材料信息	压铸轻型合金
电缆护套的材料信息	PE
卷曲接头的材料信息	镀银 铜合金