


T形快插接头 NPKA-T-Q6-E-P10

产品代号: 1590710

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	4 mm
插管深度	25.8 mm
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
工作压力 MPa	-0.095 ... 1 MPa
工作压力	-0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	12.5 g
气动连接, 气口 1	用于气管外径 6 mm
气动连接, 气口 2	用于气管外径 6 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	PA66-GF30
材料信息, 螺纹密封	NBR
材料信息, 轴套	POM
材料信息, 管密封	NBR