


# 过滤器 LF-3/8-D-MIDI

产品代号: 159576  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

## 带保护罩

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

| 特性         | 值                                     |
|------------|---------------------------------------|
| 尺寸         | Midi型                                 |
| 系列         | D                                     |
| 装配位置       | 垂直 +/- 5°                             |
| 过滤等级       | 40 µm                                 |
| 冷凝水排放      | 手动旋转                                  |
| 设计结构       | 具有离心式分离器的烧结滤芯                         |
| 冷凝物最大容积    | 43 cm <sup>3</sup>                    |
| 杯罩保护       | 金属保护罩                                 |
| 工作压力       | 0 ... 16 bar                          |
| 标准额定流量     | 2,700 l/min                           |
| 工作介质       | 压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>惰性气体 |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 - 中等腐蚀影响                            |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 储藏温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 出口的空气纯净度   | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>惰性气体  |
| 介质温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                         |
| 产品重量       | 700 g                                 |
| 安装类型       | 线路安装<br>带附件                           |
| 气动连接, 气口 1 | G3/8                                  |
| 气动连接, 气口 2 | G3/8                                  |
| 材料备注       | 符合 RoHS                               |
| 材料信息, 过滤器  | PE                                    |
| 材料信息, 壳体   | 牙铸锌                                   |
| 材料信息, 碗    | PC                                    |