

塑料气管

PAN-V0-12X1,5-SW

产品代号: 160553

FESTO

阻燃剂



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--|
| 外径 | 14 mm |
| 针对插入式接头的外径 | 12 mm |
| 与流量相关的弯曲半径 | 65 mm |
| 内径 | 9 mm |
| 最小弯曲半径 | 43 mm |
| 气管特性 | Suitable for energy chains |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.3 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 3 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 43.5 psi |
| 随温度变化的工作压力 | -0.095 ... 1.2 MPa |
| 和温度相关的工作压力 | -0.95 ... 12 bar |
| 随温度变化的工作压力 | -13.775 ... 174 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 矿物油：最大 0.3 MPa，最高 90°C 时 水：最大 0.3 MPa，最高 90°C 时 |
| 工作介质 | 压缩空气符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 矿物油 水（液态，无冰） |
| 材料的防火测试 | UL94 V-0 (套管) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -30 ... 90 °C |
| 产品质量视长度而定 | 0.133 kg/m |
| 气动连接 | 用于快插接头外径 12 mm |
| 颜色 | 黑色 |
| 肖氏硬度 | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息，气管 | 聚酰胺 12 PVC-P |