

紧凑型气缸 AEVU-1"- -A-P-A

产品代号: 160613


FESTO

用于非接触式感测,
活塞杆带外螺纹。

供货时包括活塞杆上的螺母。

该产品只可从Festo USA订购

将停产的产品, 供货至 2011.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 0.2 ... 1 " |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 工作模式 | 单作用 推的动作 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 工作压力 | 14.5 ... 145 Psi |
| 工作介质 | 过滤压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -4 ... 176 °F |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 269 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 26 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 6 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 180 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 15 g |
| 气动连接 | UNF10-32 |
| 工作压力 [psi] | 14.5 ... 145 psi |
| 盖子的材料信息 | 锻造铝合金 |
| 动态密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |