

# 无杆气缸 DGP-11/16"- -PPV-A-B



产品代号: 160918

FESTO

非接触式位置感测, 无活塞杆, 驱动装置与活塞机械连接, 两端可调节缓冲.

该产品只可从Festo USA订购

将要停止供货的型号。供货至 2013年。



典型表现

## 技术参数

特性	值
行程	10 ... 3,000 mm
活塞直径	11/16"
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲 液压缓冲器, 硬性特征曲线
导向	基本导向
驱动器原理	正-锁定 (槽)
工作压力	2 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2
环境温度	-10 ... 60 °C
缓冲长度	16 mm
气动连接	UNF10-32