


多位置组件 DPVU-12/16

产品代号: 161194

FESTO

用于装配3位或4位气缸, 每一个3位或4位气缸由2个ADVU气缸组成.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------|
| 尺寸 | 12/16 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量 | 35 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 法兰 | 锻造铝合金 |
| 材料信息, 螺丝 | 钢 经过电镀 |
| 材料信息, 圆柱定位销 | 钢 经过电镀 |