



# 精细过滤器

## PFML-90-HP3-AST

产品代号: 1612487

FESTO



### 技术参数

特性	值
系列	L
尺寸	90
设计结构	纤维过滤器
过滤等级	0.01 µm
冷凝水排放	手动
工作压力 MPa	0 ... 5 MPa
工作压力	0 ... 50 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [2:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
出口的空气纯净度	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
空气质量等级的最高标准流量	10,220 l/min
过滤器功效	99.99998 %
冷凝物最大容积	200 cm <sup>3</sup>
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
储藏温度	-10 ... 60 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
安装类型	线路安装
装配位置	垂直 +/- 5°
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 过滤器	硼硅酸盐纤维
材料信息, 碗	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 密封	NBR
材料备注	符合 RoHS
产品重量	7,700 g
容量	3