



单向节流阀 CRGRLA-1/8-B

产品代号: 161404

FESTO

抗酸耐腐蚀,
带内螺纹可转动接口.



技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	G1/8
驱动类型	手动
调节元件	开槽头螺丝
安装类型	具有螺纹的
节流方向上的标准额定流量	340 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	260 ... 420 l/min
工作压力 MPa	0.03 ... 1 MPa
工作压力	0.3 ... 10 bar 4.35 ... 145 psi
环境温度	-20 ... 80 °C
海事分类	看证书
装配置	任意
可摆动性	360 deg/但不允许连续旋转
流量控制方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	580 l/min
止回方向上的标准流量0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	530 ... 590 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	ISO 等级 4
储藏温度	-10 ... 40 °C
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 60 °C
额定尺寸	4 mm
最大紧固扭矩	6 Nm
许用的驱动力矩, 调节螺丝	0.5 Nm
产品重量	37.8 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM PVC
材料信息, 空心螺栓	高合金钢
材料信息, 调节螺钉	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 摆动接头	高合金钢, 耐腐蚀