



消声器 UC-M7

产品代号: 161418

★ 核心产品范围

用塑料制成

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 装配位置 | 任意 |
| 包装数量 | 1 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 10 bar |
| 相对于大气的流量 | 800 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 声压等级 | 58 dB(A) |
| 环境温度 | -10 ... 70 °C |
| 产品重量 | 1.2 g |
| 气动连接 | M7 |
| 材料信息, 消声器插件 | PE |
| 材料信息, 螺纹塞 | PE |
| 材料备注 | 符合 RoHS |