



接近开关

CRSMEO-4-K-LED-24

产品代号: 161775

FESTO

耐腐蚀,带电缆, 不带 安装组件 CRSMB/CRSMBR.



技术参数

特性	值
设计	圆形
授权	RCM Mark
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令
材料备注	符合 RoHS
测定变量	位置
测量原则	舌簧磁铁
环境温度	-20 ... 60 °C
重复精度	0.2 mm
开关输出	接触式, 双极性
切换元件功能	常开触点
开启时间	≤ 0.5 ms
关闭时间	0.03 ms
最大切换频率	800 Hz
最大输出电流	500 mA
最大接点容量 DC	10 W
电感式保护回路	和 MZ-, MY-, ME 线圈适配
短路强度	否
额定工作电压 DC	24 V
工作电压范围 DC	12 ... 30 V
极性容错保护	否
电气接口 1, 接口类型	电缆
电气接口 1, 接口技术	开放式末端
电气接口 1, 针脚/线的数量	3
接头的导线引出方向	轴向
电缆长度	2.5 m
电缆外套颜色	灰色
材料信息, 电缆护套	TPE-O
安装类型	带附件
产品重量	70 g
壳体颜色	黑色
材料信息, 壳体	PP
工作状态显示	黄色 LED
采用弹性电缆安装时的环境温度	-5 ... 60 °C
防护等级	IP67
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L