


直角式插头插座

MPPE-3-B

产品代号: 161839

FESTO



技术参数

特性	值
连接频率	500
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
产品重量	65 g
电连接	8针 直角式插头插座 可焊接
工作电压范围 DC	≤ 60 V
许用的电流负载	5 A
电缆螺纹连接	Pg9
许用的电缆直径	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-30 ... 95 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	PA
材料信息, 电气触片	铜 经过电镀