

法兰安装 CRFBN-12/16

产品代号: 161864

FESTO

抗酸耐腐蚀,
应用于气缸 CRDG, CRDSNU.



技术参数

特性	值
尺寸	12/16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	26 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	高合金钢, 耐腐蚀