

法兰安装 CRFBN-20/25

产品代号: 161865

FESTO

抗酸耐腐蚀,
应用于气缸 CRDG, CRDSNU.



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|-------------------|
| 尺寸 | 20/25 |
| 装配位置 | 任意 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 – 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 环境温度 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量 | 52 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装件 | 高合金钢, 耐腐蚀 |