


连接电缆

KVIA-MPYE-10

产品代号: 161985

FESTO

用于比例阀



技术参数

特性	值
安装类型	带套筒螺母
装配位置	任意
产品重量	530 g
电连接	直列式插头 / 直列式插座
工作电压范围 AC	≤ 250 V
许用的电流负载	1 A
电缆长度	10 m
电缆直径	6.2 mm
电缆结构	4x0,25
防护等级	IP65
环境温度	-30 ... 80 °C
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PBT
材料信息, 电气触片	青铜 镀银和镀金