



# 导向单元

## SPZ-16-40-P-A-KF

产品代号: 162173  
 将被停止供应的产品

带双活塞杆, 行程开关.  
 将停止供货的产品,  
 供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

特性	值
行程	40 mm
可调节终端位置/长度	10 mm
活塞直径	16 mm
驱动单元的运作模式	滑块
缓冲	气缓冲 + 金属固定挡块
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
环境温度	-20 ... 80 °C
6 bar时的理论作用力, 回复行程	180 N
6 bar时的理论作用力, 进程	180 N
气动连接	M5
Material cover	锻造铝合金
Material seals	NBR
Material housing	锻造铝合金
Material piston rod	Case-硬化钢