



导向单元 SPZ-32-25-P-A-KF

产品代号: 162193
将被停止供应的产品

带双活塞杆, 行程开关.
将停止供货的产品,
供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 行程 | 25 mm |
| 可调节终端位置/长度 | 10 mm |
| 活塞直径 | 32 mm |
| 驱动单元的运作模式 | 滑块 |
| 缓冲 | 气缓冲 + 金属固定挡块 |
| 装配位置 | 任意 |
| 导向 | 循环滚珠轴承导向 |
| 设计结构 | 导向 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 6 bar时的理论作用力, 回复行程 | 724 N |
| 6 bar时的理论作用力, 进程 | 724 N |
| 气动连接 | G1/8 |
| Material cover | 锻造铝合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 锻造铝合金 |
| Material piston rod | Case-硬化钢 |