


精密过滤器 LFMA-1-H-A

产品代号: 162817

FESTO

带 0,01 微米滤芯, 金属保护罩
将停止供货, 截至日期2008



技术参数

特性	值
装配位置	垂直 +/- 5°
过滤等级	0.01 µm
过滤器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自动
设计结构	纤维过滤器
差压显示	压力表
输入压力 1	0 ... 16 bar
标准额定流量	3,400 l/min
工作介质	压缩空气
介质温度	1.5 ... 60 °C
残渣油的成分	0.01 mg/m ³
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	3,200 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1
材料备注	不含有黄铜和PTFE
过滤器的材料信息	硼硅酸盐纤维
外壳的材料信息	牙铸锌