


L型快插式螺纹接头

CRQSL-M5-4

产品代号: 162870

FESTO

360°可旋转, 外螺纹, 带外六角。



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|--------------------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 2 mm |
| 柱头螺栓上的密封件类型 | 密封圈 |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | L形 |
| 包装数量 | 1 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 有关操作压力的注意事项 | 水: 最大 0.6 MPa, 最高 50°C 时 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态, 无冰) |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 4 - 超强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 环境温度 | -15 ... 120 °C |
| 额定紧固扭矩 | 1.33 Nm |
| 额定紧固扭矩的公差 | ± 20 % |
| 产品重量 | 12 g |
| 可使用电线 | PFAN |
| 安装类型 | 外六角A/F 10 |
| 气动连接, 气口 1 | 阳螺纹 M5 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 4 mm |
| 材料信息, 螺纹塞 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 螺纹密封 | FPM 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 释放环 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 管密封 | FPM |
| 材料信息, 气管固定爪 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 止推环材料 | 高合金钢, 耐腐蚀 |