



开关阀

PVEL-P-124-HP3

产品代号: 1629205

FESTO



技术参数

特性	值
系列	L
额定直径 DN	54
设计结构	活塞滑块
驱动类型	气动
密封原则	软性
排气功能	不可节流
复位类型	机械弹簧
先导类型	直接
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
工作压力 MPa	0 ... 5 MPa
工作压力	0 ... 50 bar
先导压力	9 ... 50 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
介质温度	5 ... 50 °C
环境温度	5 ... 50 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	英国压力设备指令
食品安全	参见补充材料信息
装配位置	任意
产品重量	6,900 g
气动连接, 气口 3	G1/2
先导气口 12	G1/4
先导气源	外置的
材料信息, 活塞滑块	锻造铝合金
材料信息, 密封	NBR PE
材料信息, 壳体	锻造铝合金