



无杆气缸 DGPL-1 5/8"- -PPV-A-KF-B

产品代号: 162943

FESTO

非接触式位置感测, 无活塞杆, 驱动装置与活塞机械连接, 两端可调节缓冲.

该产品只可从Festo USA订购



技术参数

特性	值
行程	10 ... 3,000 mm
活塞直径	1 5/8"
缓冲	PPV: 两端带可调的气缓冲 液压缓冲器, 硬性特征曲线
导向	循环滚珠轴承导向
驱动器原理	正-锁定 (槽)
工作压力	1.5 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-10 ... 60 °C
缓冲长度	30 mm
气动连接	NPT1/4-18