


传感器支架

DASI-Q11-32-A-SR

产品代号: 1631997

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
设计	用于T-槽
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	42 g
安装类型	夹在 T-槽中 带通孔和螺丝 带沟槽螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀