


连接电缆 KMP3-25P-22-X

产品代号: 163971
将被停止供应的产品

FESTO

用于 CPV 阀岛。
电缆长度 1 到 99 m。
将停止供货的产品，
供货至2018。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------------------|----------------------|
| 安装类型 | 带通孔 |
| 装配位置 | 任意 |
| 电连接 | 插头插座 Sub-D 25针 |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 许用的电流负载 | 3 A |
| 电缆直径 | 12 mm |
| 电缆结构 | 24x0,25 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -30 ... 80 °C |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度 | -5 ... 80 °C |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PA |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | 铜合金 镀金 |