

棘轮装置 FLSM-12-R


产品代号: 164234

FESTO

用于摆动式驱动器 DSM.

根据要求,

可提供具有ATEX认证的驱动器。在数据页中有关"ATEX认证", "ATEX环境温度"以及"CE标签"等的数据内容只和具有这些认证的驱动器相关。



技术参数

特性	值
尺寸	12
旋转方向	顺时针旋转
装配置置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论扭矩	1.2 Nm
产品重量	300 g
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 轴套	Case-硬化钢
材料信息, 轴	Case-硬化钢