


限位开关附件

QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

产品代号: 164853

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	有角的
装配位置	任意
短路强度	脉冲调制
切换元件功能	常开触点
极性容错保护	对于所有的电接口
测量原则	电感式
切换位置指示器	否
工作电压范围 DC	10 ... 30 V
绝缘电压	50 V
最大输出电流	200 mA
开关输出	PNP
电涌强度	0.5 kV
污染等级	3
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-25 ... 70 °C
电连接	螺丝端子
电缆直径	8 ... 13 mm
电缆螺纹连接	M20
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PC
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	高合金钢, 耐腐蚀