


限位开关附件

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

产品代号: 164855

FESTO



技术参数

特性	值
基于标准	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
设计	有角的
装配位置	任意
测量原则	气动
切换位置指示器	否
工作压力	-0.95 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
密封件的材料信息	EPDM
外壳盖的材料说明	PC
外壳插座的材料说明	PA
控制台的材料说明	高合金钢, 耐腐蚀