

# 光纤电缆

## SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

产品代号: 165357

FESTO



### 技术参数

特性	值
测量方式	对射式传感器 光纤
环境温度	-20 ... 160 °C
尺寸	M4
产品重量	46 g
材料信息, 壳体	黄铜 镀铬
调节范围的上限	280 mm
灵活安装的环境温度	-20 ... 120 °C
防护等级	IP54
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L