



或门

OS-1/4-B-CT

产品代号: 165693

FESTO

将淘汰的产品，供货至 2010.



技术参数

特性	值
阀功能	“或”功能
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/4
安装类型	带通孔
标准额定流量	1,170 l/min
工作压力	1 ... 10 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
外壳的材料信息	铝
工作介质	压缩空气, 经过滤, 未润滑 过滤、已润滑的压缩空气
额定尺寸	6.5 mm
介质温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	不含有黄铜和PTFE
密封件的材料信息	NBR