


扩展模块

CMGA-E1-CO

产品代号: 1680828

FESTO



技术参数

特性	值
逻辑输入工作范围	20.4 ... 28.8 V
额定DC电源, 逻辑电源	24 V
逻辑电源的许用范围	-15% - 20%
额定工作电压 DC	24 V
额定电流, 逻辑电源	<= 2 A
功耗 24 V	<= 2.4 W
编码器接口输入, 功能	否
显示	LED
控制元件	DIP 开关 旋转式编码开关
防护等级	IP20
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-10 ... 70 °C
产品重量	110 g
外形尺寸W x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
安装类型	带高帽式导轨
装配位置	垂直 自由对流
总线接口	9 针 Sub-D
现场总线接口	CANopen
最大总线传输速度	1 Mbit/s
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS