

重载导轨

HD-18- -

产品代号: 170025


FESTO

可配置

要进行配置，必须先将产品加入到购物篮中

数据页上所给出的技术参数和相关的附件不一定完全与本产品相匹配，具体要看配置情况

将停产的产品，供货至 2009.



典型表现

技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
尺寸	18
行程	10 ... 1,810 mm
装配位置	任何
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	无驱型导向轴
最高速度	3 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0
环境温度	-10 ... 60 °C
最大输出力Fy	1,820 N
最大输出力Fz	1,820 N
最大扭矩Mx	70 Nm
最大扭矩My	115 Nm
最大扭矩Mz	112 Nm
移动质量	450 g
0 mm行程时的移动质量	450 g
每10 mm 行程所增加的重量	72 g
0 mm行程时的基本重量	2,950 g
导向元件的材料信息	钢
外壳的材料信息	锻造铝合金 阳极氧化处理