


导向单元 EAGF-V2-KF-63-100

产品代号: 1725842

★ 核心产品范围

用于气缸 ESBF。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	63
行程	100 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
最大输出力Fy	1,260 N
最大输出力 Fy静态	1,600 N
最大输出力Fz	1,260 N
最大输出力 Fz静态	1,600 N
最大扭矩Mx	75 Nm
Mx为静态时的最大扭矩	95 Nm
最大扭矩My	90 Nm
My为静态时的最大扭矩	115 Nm
最大扭矩Mz	90 Nm
Mz 为静态时的最大扭矩	115 Nm
置换力	15 N
移动质量	3,045 g
产品重量	6,015 g
0 mm 行程时的移动质量重心	48 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.1 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导向元件	热处理钢
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 轭板	钢