

# 减压阀



## LR-3/4-D-7-MIDI-NPT

产品代号: 173666  
传统型 - 不用于新项目

FESTO

带压力表, 许用气压 7 bar.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,  
可以找到最新的替代产品



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 尺寸           | Midi型                                   |
| 系列           | D                                       |
| 装配位置         | 任意                                      |
| 控制器功能        | 输出压力恒定                                  |
| 工作压力         | 16 bar                                  |
| 最大压力迟滞       | 0.2 bar                                 |
| 标准额定流量       | 4,500 l/min                             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体    |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 输出空气的纯净度     | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体    |
| 介质温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 环境温度         | -10 ... 60 °C                           |
| 产品重量         | 720 g                                   |
| 安装类型         | 前面板安装<br>线路安装<br>带安装支架<br>可选            |
| 气动连接, 气口 1   | 3/4 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 2   | 3/4 NPT                                 |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 密封     | NBR                                     |
| 材料信息, 壳体     | 牙铸锌                                     |