

减压阀

LR-1-D-7-MAXI-NPT



产品代号: 173674

传统型 - 不用于新项目

带压力表, 许用气压 7 bar.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符, 可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 尺寸 | Maxi |
| 系列 | D |
| 装配位置 | 任意 |
| 控制器功能 | 输出压力恒定 |
| 工作压力 | 16 bar |
| 最大压力迟滞 | 0.4 bar |
| 标准额定流量 | 12,500 l/min |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 输出空气的纯净度 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体 |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 1,200 g |
| 安装类型 | 前面板安装 线路安装 可选 |
| 气动连接, 气口 1 | 1 NPT |
| 气动连接, 气口 2 | 1 NPT |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 牙铸锌 |