

过滤减压阀

LFR-1/2-D-O-MIDI-A-NPT

产品代号: 173791

传统型 - 不用于新项目



FESTO

带金属保护罩, 不带压力表, 过滤精度 40 微米.

带自动排水阀.

通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符,

可以找到最新的替代产品



技术参数

特性	值
尺寸	Midi型
系列	D
过滤等级	40 µm
冷凝水排放	全自动
冷凝物最大容积	43 cm ³
杯罩保护	金属保护罩
工作压力	2 ... 12 bar
最大压力迟滞	0.2 bar
标准额定流量	3,400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性气体
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
出口的空气纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性气体
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
产品重量	830 g
安装类型	带附件
气动连接, 气口 1	1/2 NPT
气动连接, 气口 2	1/2 NPT
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	牙铸锌
材料信息, 碗	PC