



分支模块 FRM-1-D-MAXI-NPT

产品代号: 173931
传统型 - 不用于新项目

带 4 个接口的气路板
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
设计结构	分支模块
工作压力	0 ... 16 bar
主流动方向 1->2 上的标准额定流量	17,400 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
输出空气的纯净度	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	772 g
气动连接, 气口 1	1 NPT
气动连接, 气口 2	1 NPT
气动连接, 气口 3	G3/4
气动连接, 气口 4	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	牙铸锌