


法兰安装 FNC-80

产品代号: 174380

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	80
符合标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	1,495 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀