


# 旋转耳轴 ZNCF-125

产品代号: 174417

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	125
基于标准	ISO 15552
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	3,484 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	不锈钢铸件
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀