


多位置组件 DPNC-32

产品代号: 174418

FESTO

用于将两个具有相同缸径的气缸组合在一起以形成一个多位置气缸



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------|-------------------|
| 尺寸 | 32 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -40 ... 150 °C |
| 产品重量 | 291 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 安装件 | 钢 |
| 材料信息, 螺纹销 | 钢 经过电镀 |
| 材料信息, 螺母 | 钢 经过电镀 |