


多位置组件 DPNC-80

产品代号: 174422

FESTO

用于将两个具有相同缸径的气缸组合在一起以形成一个多位置气缸



技术参数

特性	值
尺寸	80
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	1,920 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	锻造铝合金
材料信息, 螺纹销	钢 经过电镀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀