

带电缆插头插座 KMEB-2-230-2,5

产品代号: 174846

FESTO

预装配, 用于 MEBH-, MOEBH- 型阀和 N2- 型电磁线圈



技术参数

特性	值
安装类型	通过M2.5中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	200 g
电连接	4针 直角式插头插座 插头样式 C 型, 符合EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803
额定工作电压, AC	230 V
防护性接地	已可供应
电缆长度	2.5 m
电缆直径	6.2 mm
电缆结构	3x0,75
防护等级	IP65 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则 符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电缆护套	TPE-U(PUR)
材料信息, 壳体	PA POM
材料信息, 电气触片	青铜